

Método de ensayo “Resistencia a la rotura según Norma 10545 - 4”

Test 1:

Descripción de la muestra:


- 4,8mm cerámica, no pegada
- **Carga Máxima 33Kg**



Test 2:

Descripción de la muestra:

- 4,8mm cerámica
- Adhesivo en capa fina
- **Schlüter®-KERDI-BOARD 38mm**
- **Carga Máxima 218Kg**



Test 3:

Descripción de la muestra:

- 4,8mm cerámica
- Adhesivo en capa fina
- **Schlüter®-KERDI-BOARD 38mm**
- Adhesivo en capa fina
- 4,8mm cerámica
- **Carga Máxima 473Kg**

